



ОКЮЛП 300451566

## ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

## “Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а  
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ

тэл.: +375 (212) 61 61 03,

тэл/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)

р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці

БІК ВЛВВВУ2Х

р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933

у ААТ «Белгазпрамбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## “Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а  
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ

тел.: +375 (212) 61 61 03,

тел/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)

р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области

БІК ВЛВВВУ2Х

р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933

в ОАО «Белгазпромбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДБ-0,280/95	КБ-95
Вес	12 гр	4,7 гр
Размер	Нижний диаметр 80,4 мм Верхний диаметр 95,8 мм Высота с крышкой 61,3 мм	Высота 7 мм Диаметр 92,3 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	900 шт	1800 шт
Объем упаковки	0,1325 м <sup>3</sup>	0,065 м <sup>3</sup>
Объем паллета	2,264 м <sup>3</sup>	2,78 м <sup>3</sup>
Кол-во упаковок	16 шт	40 шт
Упаковка	Гофрокороб 600x400x520	Гофрокороб 600x400x250
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до  $\pm 5\%$
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$